

SERIE 76

RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6



Descrizione rullo

Rullo transpallet monolitico in poliammide 6, ottime caratteristiche di scorrevolezza, elevata resistenza agli urti e all'abrasione.

Organi di rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera serie Z. E' disponibile anche privo di cuscinetti, ed in versione con mozzo a boccola.

Diametri disponibili: 40-82 mm

Portate: 700-1200 daN

Impieghi

Ambienti di utilizzo

Idonea all'impiego in ambienti umidi, con presenza di aggressivi chimici di elevata aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

Temperature di impiego: da -30 °C a +80 °C

Pavimentazioni



Movimentazione

